

CLiC-iT RiDER

La Línea de vida continúa con polea ma simple y fluida

- ✓ **Sencillo** : el usuario no tiene nada que manipular
- ✓ **1 único EPI para actividades y tirolinas**
- ✓ **Intuitivo** : reducción de la información
- ✓ **Ergonomía** : Se puede utilizar desde los 3 años
- ✓ **Silenciosa**
- ✓ **Bajo mantenimiento**

Indicador de desgaste



Ruedas de nylon
Reduce el ruido, el peso y el desgaste del cable

Estabilidad
La masa central evita giros en el cable y golpes en los anclajes
Progreso suave en el cable



Sistema de cierre magnético
El cliente no puede abrir la polea
Rescate rápido y fácil




Longitud máx tyrolina :



MODELO	REFERENCIA	PESO
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIMPLE Y FÁCIL



Posicionador
para asegurar una trayectoria
suave de la polea

Cable de acero de Ø12mm
Tipo 6x19 con acero macizo
núcleo de acero

Anclaje cerrado

No es necesario engarzar el cable
Fácil ajuste y control del cable
No se desliza con el tiempo



COMPATIBILIDAD



Compatible CLiC-iT gracias a
C-ZAM RIDER
Ver página 43



portador de equipo
C-HOLDER
Ver página 40

POSIBLES CONFIGURACIONES



Montaje con
ESLINGA



Montaje con
LE CLOU



En
CABLES