

CLiC-iT RiDER

La ligne de vie continue à poulie la plus simple et fluide

- ✓ **Facile** : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- ✓ **1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne**
- ✓ **Intuitif** : Briefing réduit
- ✓ **Ergonomique** : Dès 3 ans
- ✓ **Silencieux**
- ✓ **Peu de maintenance**

Fluidité de progression sur le câble

Stabilité

La masse centrale permet d'éviter les rotations sur câble et les chocs sur les ancrages



Évacuation rapide et sûre

Système de verrouillage magnétique
Ouverture de la poulie impossible par le client

Indicateur d'usure



Réas en nylon

Limite le bruit, le poids et l'usure du câble




Longueur de tyrolienne max :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

INSTALLATION SIMPLE



Positionneur

Pour assurer une trajectoire
de poulie fluide

Câble en acier Ø12mm

Type 6x19 avec âme métallique

Ancrage fermé

Pas besoin de sertir le câble
Réglages & contrôle du câble faciles
Ne glisse pas au fil du temps



COMPATIBILITÉ



CLIC-IT grâce à **C-ZAM RIDER**

Page 43



Porte-matériel **C-HOLDER**

Page 40

MONTAGES POSSIBLES



Avec **ELINGUES**



Avec **BABO BOLT**



Sur **CÂBLES**

