

# CLiC-iT RiDER

## LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE

### LA SOLUTION EPI SIMPLE ET FLUIDE !

- **Simplicité** : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- **1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne**
- **Intuitif** : Briefing réduit
- **Ergonomique** : Dès 3 ans
- **Silencieux**
- **Peu de maintenance**

Indicateur  
d'usure



Réas en nylon  
Limite le bruit, le poids et  
l'usure du câble

#### Stabilité

La masse centrale permet d'éviter les rotations  
sur câble et les chocs sur les ancrages

**Fluidité de progression sur le câble**




Système de verrouillage magnétique  
Ouverture de la poulie impossible par le client

**Évacuation rapide et sûre**



**Longueur de tyrolienne max :**




MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



# CLiC-iT RiDER

LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE



**Positionneur**

Pour assurer une trajectoire de poulie fluide

**Câble en acier Ø12mm**

Type 6x19 avec âme métallique

**Ancrage fermé**

**Pas besoin de sertir le câble**  
**Réglages & contrôle du câble faciles**  
**Ne glisse pas au fil du temps**



INSTALLATION & MAINTENANCE  
 SIMPLES ET FACILES



Compatible CLiC-iT grâce à

**C-ZAM RiDER**

Voir page 36



Montage avec  
**LE CLOU**

Voir page 46



Montage avec  
**ELINGUES**

